



Posūčio pavara DRQ-100-180-PPVJ-A

Gaminio numeris: 19393
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	100
Dempferiavimo kampas	52 deg
Abiejose pusėse nustatomas posūčio kampas	-8 /+ 8 deg
Pasisukimo kampas	180 deg
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija, reguliuojama
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	0,6 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	150 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,2 kgm ²
Produkto svoris	33.000 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/2
Informacija apie pavaros veleną	Grūdintas plienas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)