


Vienkryptis droselis GR-QS-6-LF

Gaminio numeris: 193968
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Vienkryptis oro valdymas.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-6
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-6
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme su priedais
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	75 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	260 ... 270 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	110 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	500 ... 510 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	25 g
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas