



Dviejų stūmoklių cilindras DPZC-6-30-P-A-GF

Gaminio numeris: 194335

FESTO

Su dviem lygiagrečiais kotais, padėties nustatymui, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.

Pagal pareikalavimą, šios pavaros gali būti tiekiamos su ATEX sertifikatu. Duomenys pateikti "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" ir "CE-Zeichen" tinka tik pavaroms su sertifikatu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Svorio centro atstumas tarp darbinės apkrovos ir jungo plokštės | 0 mm |
| Eiga | 30 mm |
| Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis | 10 mm |
| Stūmoklio diametras | 6 mm |
| Pavaros valdymo būdas | Jungas |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Paprasto guolio kreipiančioji |
| Konstrukcija | Kreipiančioji |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Darbinis slėgis | 2,5 ... 10 bar |
| Maksimalus greitis | 0,5 m/s |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| ATEX kategorijos dujos | II 2G |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogdimo | c T4 |
| ATEX kategorijos dulės | II 2D |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogdimo | c 120°C |
| Nesprogi aplinkos temperatūra | -5 °C ≤ Ta ≤ +60 °C |
| Darbinė terpė | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,01 Nm |
| Didž. leistina apkrova, priklausomai nuo eigos, esant užduotam atstumui xs | 1,3 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 19 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 34 N |
| Judanti masė | 41 g |
| Produkto svoris | 140 g |
| alternatyvūs pajungimai | Žiūrėkite produkto brėžinį |
| Pneumatinis pajungimas | M3 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |