

Vienkryptis droselis GRXA-1/8-QS-4-D

Gaminio numeris: 195810

FESTO

Išmetamo oro srauto ribojimui, su QS- tipo jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	160 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	120 ... 190 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	250 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	270 ... 300 l/min
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	5 Nm
Produkto svoris	26 g
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota Chromuotas