


Pajungimo kabelis KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B

Gaminio numeris: 196064

FESTO

CPE-M1BH ir CPE10SC solenoidiniams vožtuvams ir MPV
daugiakaiščiui paskirstytojui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Papildomos funkcijos	Laikymo srovės sumažėjimas
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Suspaudimo momentas	0,25 Nm
Produkto svoris	18 g
Elektrinis pajungimas	kampinis lizdas / tiesus kištukas keturkampės formos / M8x1 2-kojelės / 3-kojelės
Kabelio struktūra	2x0,25
Kabelio skersmuo	3,4 mm
Kabelio ilgis	0,5 m
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2 centriniu varžtu
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Bronzinis