


Pajungimo kabelis KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B

Gaminio numeris: 196065

FESTO

CPE-M1BH ir CPE10SC solenoidiniams vožtuvams ir MPV
daugiakaiščiui paskirstytojui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Papildomos funkcijos | Laikymo srovės sumažėjimas |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | LED |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Suspaudimo momentas | 0,25 Nm |
| Produkto svoris | 54 g |
| Elektrinis pajungimas | kampinis lizdas / tiesus kištukas keturkampės formos / M8x1 2-kojelės / 3-kojelės |
| Kabelio struktūra | 2x0,25 |
| Kabelio skersmuo | 3,4 mm |
| Kabelio ilgis | 2,5 m |
| Apsaugotas įžeminimas | Negalimas |
| Montavimo tipas | Elektromagnetiniame skirstytuve su M2 centriniu varžtu |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie tvirtinimą | PA |
| Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai | TPE-U(PUR) |
| Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai | Bronzinis |