

# Skirstytuvų sala MH2

Gaminio numeris: 197335


FESTO

Su greito perjungimo skirstytuvais

Nutraukiama, galima iki 2007

Prieš užsakant prašome sukonfiguruoti produktą.

Priklausomai nuo konfigūracijos, teoriniai duomenys pateikti duomenų lape ir atitinkami priedai gali ne visiškai tikti šiam produktui.



## Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės 3/2 atviras, vienos ritės
Standartinis nominalus srauto debitas	100 l/min
Pneumatinė linija	M5
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Individualus prijungimas Multipol
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	10
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Plotis	10 mm
Apsaugos klasė	IP40 IP65
Nominalus dydis	2 mm
Tinklelio matmuo	14 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Veikimo būdas	elektrinis
Konstrukcija	Slėgį nuleidžiantis vožtuvas
Valdymo tipas	tiesioginis
Skirstytuvų salos struktūra	Fiksuotas tinklelis
Komutavimo pozicijos indikatorius	Taip, su lizdu
Tinkamumas vakuumui	Taip
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	5 V 24 V 12 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 40 °C
Informacija	Be vario ir PTFE.