

Kolektoriaus blokas MHA2-PR6-3-M5-PI

Gaminio numeris: 197459

FESTO

Su bazine jungtimi, daugiajungčiam skirstytuvų padui MHA2-....-PI
Nutraukiama, galima iki 2007



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	6
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgeliu
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatiniai portai 1/33	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatiniai portai 3/11	M7
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie pajungimo padą	Aliuminio liejinys