

# Slopintuvai U-E-M5-S

Gaminio numeris: 197477  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Vakuumo generatoriaus nominalus slėgis	0 ... 8 bar
Srauto debitas į atmosferą	300 l/min
Garso slėgio lygis	76 dB(A)
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	2,5 g
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie smūgių slopintuvo įdėklą	Bronzinis
Informacija apie smeigę	Žalvaris