

Slopintuvai U-E-1/4-S

Gaminio numeris: 197479
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Vakuumo generatoriaus nominalus slėgis	0 ... 8 bar
Srauto debitas į atmosferą	2.200 l/min
Garso slėgio lygis	85 dB(A)
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	16 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija apie smūgių slopintuvo įdėklą	Bronzinis
Informacija apie smeigę	Žalvaris