

Lygiagretūs griebtuvai HGP-10-A-B

Gaminio numeris: 197542

FESTO

Savicentruojantis, gali būti naudojamas kaip išorinis ir vidinis griebtuvas, su grioveliu jutikliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	10
Spaustuvų eiga	3 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,2 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	≤ 0,04 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	lygiagretus
Konstrukcija	Svirtis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant	44 N
Didžiausia jėga prie 6 barų, uždarant	34 N
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. atidarymo laikas prie 6 bar	22 ms
Min. uždarymo laikas prie 6 bar	31 ms
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	10 ... 60 °C
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant	22 N
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždarant	17 N
Maksimali dinaminė jėga ant griebtuvo piršto Fz	2,5 N
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	25 N
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mx	0,05 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	0,5 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas My	0,05 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	0,5 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mz	0,05 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	0,5 Nm
Produkto svoris	75 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	PA
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys kietai anoduotas
Informacija apie griebtuvus	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis