

# Oro pagalvės plokštė ATBT-100-1500

Gaminio numeris: 2109872

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	100
Guolio ilgis	1.500 mm
Montavimo pozicija	Horizontaliai
Montavimo tipas	Su veržlėmis
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Darbinis slėgis	≤ 2 bar
Darbinė terpė	Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Aplinkos temperatūra	10 ... 50 °C
Terpės temperatūra	10 ... 50 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Produkto svoris pagal ilgį	3,6 kg/m
Atramos kietumas	D 80 +/-5
Informacija	atitinka RoHS
Maksimali paviršiaus apkrova darbo metu	400 kg/m <sup>2</sup>
Aukščio pasikartojamumo tikslumas	±10 μm
Plokštumas, sureguliuotas	60 μm
Plokštumas, sumontavus	110 μm