


# Kabelis KDI-SB202-BU25

Gaminio numeris: 30437

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 300 V
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C -30 ... 80 °C
Produkto svoris	210 g
Elektrinis pajungimas	Tiesus lizdas / tiesus lizdas M12x1 / Sub-D 5-galvučių / 25-galvučių
Kabelio struktūra	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Kabelio skersmuo	4,5 ... 6,5 mm
Kabelio ilgis	5 m
Montavimo tipas	Su įvorės veržle Gnybtas
Informacija apie užveržimą	Žalvaris Nikeliuota
Informacija apie tvirtinimą	PBT
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Auksoota