

Posūtkio pavara DRQ-50-270-PPV-A

Gaminio numeris: 30586
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Dempferiavimo kampas	84 deg
Pasisukimo kampas	270 deg
Galinės pozicijos tikslumas	6 deg
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1,5 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	19 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,016 kgm ²
Produkto svoris	6.550 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija apie pavaros veleną	Grūdintas plienas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)