


Šarnyro flanšas SNG-40

Gaminio numeris: 32969
Nebetiekiamas produktas

FESTO

DNG, DNGU cilindrams, apkabų LSNG, LSNSG tvirtinimui prie kronšteino.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	140 g
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Medžiagos informacija, montavimas	Padengtas aliuminiu
Informacija apie produktą, varžtas	Plienas Galvanizuota
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota
Informacija apie medžiagas, saugikliai	spyruoklinis plienas, cinkuotas