


Šarnyro flanšas SSNG-50

Gaminio numeris: 34293
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su sferiniais guoliais,
DNG, DNGU cilindrams, apkabų LBG tvirtinimui prie kronšteino.
Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for
alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-----------------------------------|--|
| Dydis | 50 |
| Atitinka standartus | ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 150 °C |
| Produkto svoris | 430 g |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Medžiagos informacija, montavimas | aukštai legiruotas plienas |
| Esminė informaciją, koto įvorė | Plienas PTFE |
| Varžto medžiagos duomenys | Plienas Galvanizuota |