


Elektromagnetinis skirstytuvas MYH-3-0,9-LED

Gaminio numeris: 34300

FESTO

Mini Pneumatic su elektromagnetine rite ir rankiniu valdymu, be kištuko lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Standartinis nominalus srauto debitas	20 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Apsaugos klasė	IP40 su šakute
Nominalus dydis	0,9 mm
Valdymo tipas	tiesioginis
Išjungimo laikas	14 ms
Ijungimo laikas	5 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24V DC: 1,8W
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	35 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu