



Elektromagnetinis skirstytuvas JMYH-5/2-2,3-L-LED

Gaminio numeris: 34304

FESTO

Su solenoidais ir rankiniu valdymu, be lizdų.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 bistabilus |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 180 l/min |
| Darbinis slėgis | 2 ... 8 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Apsaugos klasė | IP40 su šakute |
| Nominalus dydis | 2,3 mm |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Reversavimo laikas | 7 ms |
| Budėjimo ciklas | 100% |
| Ritės charakteristikos duomenys | 24V DC: 1,8W |
| Darbinė terpė | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| Terpės temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 95 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Pajungimo padas Kolektoriaus modulis |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Pajungimo padas Kolektoriaus modulis |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Pajungimo padas Kolektoriaus modulis |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | Kolektoriaus modulis |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | Kolektoriaus modulis |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |