

# Siurbtukas VAS-40-1/4-PUR

Gaminio numeris: 36138

FESTO

Su OL sandarinimo žiedu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Siurbtuko diametras	40 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	32 mm
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, standartinis
Darbinė terpė	Atmosferos oras
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	56 N
Montavimo sriegis	G1/4
Siurbtuko tvirtinimas	G 1/4
Vakuumo pajungimas	G1/4
Atramos kietumas	62
Informacija apie smeigę	Cinkuota
Informacija apie siurbtukus	TPE-U(PU)