

Siurbtukas VAS-55-1/4-PUR

Gaminio numeris: 36139

FESTO

Su OL sandarinimo žiedu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-----------------------------------|--|
| Nominalus dydis | 4 mm |
| Siurbtuko diametras | 55 mm |
| Efektyvus siurbtuko diametras | 44 mm |
| Konstrukcija | Vakuumo jungtis viršuje apvalus, standartinis |
| Darbinė terpė | Atmosferos oras |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo | 106 N |
| Montavimo sriegis | G1/4 |
| Siurbtuko tvirtinimas | G 1/4 |
| Vakuumo pajungimas | G1/4 |
| Atramos kietumas | 62 |
| Informacija apie smeigę | Cinkuota |
| Informacija apie siurbtukus | TPE-U(PU) |