

Plastikiniai vamzdeliai PC-9-BL

Gaminio numeris: 5031

FESTO

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|------------------------------------|
| Išorinis diametras | 15 mm |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 47,5 mm |
| Vidinis diametras | 9 mm |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | 0 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 35 °C |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,136 kg/m |
| Spalva | mėlynas |
| Informacija | Be vario ir PTFE. atitinka RoHS |
| Informacija apie žarteles | PVC-P |