



Standartinis cilindras

ESN-20-25-P

Gaminio numeris: 5099
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Atitinka DIN ISO 6432, su amortizaciniais žiedais galinėse padėtyse.
Įvairios montavimo galimybės, su arba be papildomų montavimo elementų.
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 25 mm |
| Stūmoklio diametras | 20 mm |
| Stūmoklio koto sriegis | M8 |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Atitinka standartus | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| Koto galas | Išorinis sriegis |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė |
| Pozicijos atpažinimas | Be |
| Variantai | Cilindro kotas vienoje pusėje |
| Darbinis slėgis | 1,2 ... 10 bar |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo stumiantys |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,2 J |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 169 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 186,8 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 7,1 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 200 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 7,2 g |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys bespalviai anoduotas |
| Informacija apie sandariklius | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie cilindro įvorę | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |