


Elektromagnetinis skirstytuvas MHE3-MS1H-3/20-QS-6-K

Gaminio numeris: 525173

FESTO

atskiras skirstytuvas, greito persijungimo, su kabeliu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	14 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	200 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Slėgį nuleidžiantis vožtuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Nominalus dydis	3 mm
Tinklelio matmuo	19 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	atgalinės eigos su ribojimais
Darbinis slėgis, reversinis	-0,9 ... 0 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	280 Hz
Išjungimo laikas	2,8 ms
Ijungimo laikas	2,3 ms
Išjungimo laiko tolerancija	+10%/-50%
Ijungimo laiko tolerancija	+10%/-30%
Perjungimo valdymas virš 1 Hz	0,2 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: žemos srovės fazė: 1,6 W, aukštos srovės fazė: 6,5 W
Leistini įtampų svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra	susijęs su junginėjimo dažniu
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	120 g
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinė jungtis, 11	QS-6
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-6
Pneumatinė jungtis, 33	QS-6
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	HNBR NBR

Savybės	Reikšmė
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota padengtas
Medžiagos informacija, kabelio apvaskalai	PUR
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota