



Priartėjimo jutiklis CRSMT-8-PS-K-LED-24

Gaminio numeris: 525563

FESTO

elektrinis, bekontaktinis, PNP, pavaroms su T- grioveliu, su kabeliu, atsparus korozijai ir rūgštims.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	0,2 ms
išjungimo laikas	0,5 ms
Maksimalus perjungimo dažnis	1.000 Hz
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Įtampos kritimas	≤ 1,8 V
Liekamoji srovė	≤ 0,1 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kabelis 3- šerdys
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-O
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje
Produkto svoris	40 g
Material housing	PP aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP68 IP69K
Izoliacinė įtampa	500 V
Užterštumo laipsnis	3