


Sujungimų blokas VIGK-04-D-1-3/8-NPT

Gaminio numeris: 525573

FESTO

04 skirstytuvų saliai, didelio srauto debito, dydis 1 ISO skirstytuvų (G 3/8)
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	149 mm
Darbinis slėgis	-0,9 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT3/8-18
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 4	NPT3/8-18
Pneumatinis pajungimas, portas 5	NPT1/2-14
Informacija apie pajungimo padą	Padengtas aliuminiu