


# Priartėjimo jutiklis

## SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D

Gaminio numeris: 525916

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, PNP, pavaroms su 10 mm pločio grioveliu, tvirtinimui iš viršaus, su M8 šakute.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvaliai skylei
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	Be vario ir PTFE.
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	≤ 0,33 ms
išjungimo laikas	0,3 ms
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	6 W
Įtampos kritimas	2 V
Liekamoji srovė	0,06 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Nominalus DC įtampos lygis	5 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu M8x1 3-poliai
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	0,3 m
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Montavimo tipas	Fiksuotas apvaliame griovelyje
Suspaudimo momentas	0,2 Nm
Produkto svoris	5 g
Informacija apie tvirtinimą	PA
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67