

Filtras-regulatorius LFR-N1/8-D7-5M-MICRO-H



Gaminio numeris: 526282
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su įsukama sujungimų plokšte, su manometru, pusiau automatinis kondensato išleidimas

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mikro
Serijos	D
Montavimo pozicija	Vertikalus
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	pusiau automatinis
Maksimalus kondensato kiekis	3 cm ³
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,3 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	410 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	124 g
Montavimo tipas	Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/8-27
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie kolbą	PC