


Priartėjimo jutiklis

SMT-10F-NS-24V-K2,5L-OE

Gaminio numeris: 526678

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, NPN, pavaroms su 10 mm pločio grioveliu davikliams, montavimui iš viršaus, su kabeliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvaliai skylei
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	0,5 ms
išjungimo laikas	0,5 ms
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	6 W
Įtampos kritimas	2 V
Liekamoji srovė	0,01 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Nominalus DC įtampos lygis	5 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kabelis 3- šerdys
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	2,5 m
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Montavimo tipas	Fiksuotas apvaliame griovelyje
Suspaudimo momentas	0,2 Nm
Produkto svoris	15,5 g
Informacija apie tvirtinimą	PA
Darbo režimo displejus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67