


Galinės padėties valdiklis SPC11-POT-TLF-ASI

Gaminio numeris: 526907

FESTO

Su AS sąsaja DGP/DGPL/DNCM pavaroms. Maks. dvi laisvai pasirenkamos tarpinės padėtys be fiksuotų atramų.
Nutraukiama, galima iki 2007



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbo režimai	4Bit I/O Slaveprofil
Duomenų atsarginė kopija	Flash atmintis
Valdymo signalai	Priklausomas nuo darbo režimo
Displėjus	Trijų vietų Spalva: raudona Septynių segmentų monitorius
Valdymo elementai	3 mygtukai Membraninė klaviatūra
Išėjimų tipai	Per AS-sąsają
Iėjimų tipas	Per AS-sąsają
Darbinė nuolatinė įtampa, AS-sąsaja	26,5 ... 31,6 V
Maksimalus srovės sunaudojimas su proporcinio skirstytuvu	1,1 A
Maksimalus srovės sunaudojimas be proporcinio skirstytuvo	70 mA
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 25 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalvims
Ilgalaikis atsparumas smūgiams pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 82	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Vibracijos varža pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 6	Patikrinta pagal griežtumo lygį 1
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	400 g
Elektrinis sujungimas, darbinė įtampa	AS-sąsajos kištukas 2- poliai Juodas kabelis
Elektrinė jungtis, proporcinis skirstytuvas	7-kontaktai
Elektrinė jungtis, atskaitymo sistema	A forma
Kabelio ilgis	0,3 m
Fieldbus sąsajos konstrukcija	AS-Interface ID-Code = 4 IO-Code = 7H Slaveprofil 7.4
Elektrinis sujungimas, fieldbus sąsaja	AS-sąsajos kištukas 2- poliai Geltonas kabelis