

Oro paruošimo blokai FRC-N1/8-D7-5M-MICRO-H



Gaminio numeris: 527869
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su įsukama sujungimų plokšte, su manometru, pusiau automatinis kondensato išleidimas

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mikro
Montavimo pozicija	Vertikalus
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	pusiau automatinis
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	140 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	133 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/8-27
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie kolbą	PC