


Matavimo modulis ASDLP-100-90/110

Gaminio numeris: 529088

FESTO

SDLP matavimo elementas tvirtinamas DLP cilindro grioveliuose. DLP cilindrai tokiu būdu gali būti modifikuoti.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
ATEX kategorijos dujos	II 2G
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	c T6
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	c 80°C
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimalus eigos greitis	0,05 m/s
Eiga	90 ... 110 mm
Konstrukcija	Velenas su pavaros elementu
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Medžiagos informacija, danga	Aliuminio liejinys
Medžiagos informacija, šliaužiklio korpusas	Aliuminio liejinys
Medžiagos informacija, šliaužiklio sąsaja	Aliuminio liejinys
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Medžiagos informacija, surinkimo gnybtas	Aliuminio liejinys
Medžiagos informacija, jungiantis kotas	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Medžiagos informacija, guolio tarpiklis	NBR
Medžiagos informacija, koto tarpiklis	TPE-U(PU)
Eigos pavertimas į posūkio kampą	40 ... 120 deg
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	3