


Kištuko pagrindas MHAP-PI-D-0.5

Gaminio numeris: 529116

FESTO

Skirstytuvų salai CPA-SC, dvi ritės.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Gnybtas
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	5 g
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas 3-poliai
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 60 V
Leidžiama srovės apkrova	3 A
Kabelio ilgis	0,5 m
Kabelio skersmuo	1 mm
Kabelio struktūra	3x0,14
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-20 ... 50 °C
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PA
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Varis Galvanizuota