

# Filtru-regulatorius MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS-Z

Gaminio numeris: 529221

FESTO

7 barų maksimalus išėjimo slėgis, 40 µm filtravimo elementas, su manometru, su rakinama regulatoriaus rankenėle, plastikine kolba ir plastikine apsauga, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis                                     | 6  |
| Serijos                                   | MS   |
| Vykdklio užraktas                         | Pasukama rankenėlė su užraktu<br>Su priedais, užrakinamas                                |
| Montavimo pozicija                        | vertikalus +/- 5°  |
| Filtravimo laipsnis                       | 40 µm  |
| Kondensato drena                          | Rankinis pasukimas   |
| Konstrukcija                              | Filtru regulatorius su manometru   |
| Maksimalus kondensato kiekis              | 38 ml  |
| Valdiklio funkcija                        | Pastovus išėjimo slėgis<br>su antriniu išmetimu  |
| Taurės apsauga                            | Plastikinė apsauga   |
| Manometras                                | su manometru   |
| Darbinis slėgis                           | 0,8 ... 20 bar   |
| Slėgio valdymo diapazonas                 | 0,3 ... 7 bar  |
| Maksimali slėgio histerezė                | 0,25 bar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas     | 5.700 l/min  |
| Darbinė terpė                             | Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertinės dujos                       |
| Atsparumo korozijai klasė CRC             | 2  |
| Saugojimo temperatūra                     | -10 ... 60 °C  |
| Oro švarumo klasė išėjime                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Terpės temperatūra                        | -10 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                      | -10 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                           | 875 g  |
| Montavimo tipas                           | Pasirenkamas<br>Instaliavimas į priekinę panelę<br>Instaliavimas į liniją<br>su priedais |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1          | G3/8   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2          | G3/8   |
| Informacija                               | atitinka RoHS  |
| Informacija apie sandariklius             | NBR  |
| Informacija apie tvirtinimą               | Padengtas aliuminiu  |
| Informacija apie kolbą                    | PC   |
| Medžiagos informacija, izoliacinis diskas | POM  |