

# Filtrai

## MS6-LF-1/4-ERV

Gaminio numeris: 529633

FESTO

40 µm filtras, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliu
Maksimalus kondensato kiekis	38 cm <sup>3</sup>
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.500 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	600 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie filtrą	PE
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	PC