



# Slėgio jutiklis SDE1-D10-G2-HQ4-C-PU-M8

Gaminio numeris: 529956  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su M8 kištuku.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Leidimas                                | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)  |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)            | atitinka EU-EMV reikalvimus  |
| Informacija                             | Be vario ir PTFE.<br>atitinka RoHS   |
| Matuotas kintamasis                     | Diferencialinis slėgis<br>Santykinis slėgis                                  |
| Matavimo metodas                        | Pjerezozistyvinius slėgio jutiklis su atvaizdavimu                           |
| Slėgio matavimo riba, pradinė reikšmė   | 0 bar  |
| Slėgio matavimo riba, galinė reikšmė    | 10 bar   |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą  |
| Terpės temperatūra                      | 0 ... 50 °C  |
| Aplinkos temperatūra                    | 0 ... 50 °C  |
| Tikslumas, FS                           | 2 %FS  |
| Jungiklio išėjimas                      | PNP  |
| Perjungimo funkcija                     | Laisvai programuojamas   |
| Komutavimo elemento funkcija            | Perjungiamas   |
| Perjungimo taško atkuriamumas           | 0,3 %  |
| Maksimali išėjimo srovė                 | 150 mA   |
| Analoginis išėjimas                     | 0 - 10 V   |
| Atsparumas trumpam jungimui             | Pulsuojantis   |
| Nominalus DC įtampos lygis              | 15 ... 30 V  |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo   | visoms elektrinėms jungtims  |
| Elektrinis pajungimas                   | Kištukas<br>apvalios konstrukcijos<br>pagal EN 60947-5-2<br>M8x1<br>4-poliai |
| Montavimo tipas                         | su bėgeliu   |
| Montavimo pozicija                      | Bet koks   |
| Pneumatinis pajungimas                  | QS-4   |
| Produkto svoris                         | 70 g   |
| Material housing                        | PA<br>POM- sustiprinta   |
| Displėjaus tipas                        | LCD  |
| Darbo režimo displėjus                  | LCD  |
| Nustatymo pasirinkimai                  | Teach-In   |
| Apsauga nuo manipulavimo                | PIN-Code   |
| Slenksčio reikšmės nustatymo diapazonas | 2 ... 99,8 %   |
| Nustatytos histerezės ribos             | 0 ... 90 %   |
| Apsaugos klasė                          | IP65   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 2 - Moderate corrosion stress  |