


Žingsninis variklis MTRE-ST-42-48S-AB

Gaminio numeris: 530060

FESTO

Su integruotu valdikliu ir stabdžiu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Posūkio kampas prie pilno žingsnio	1,8 deg
Žingsninio kampo tolerancija	±5%
Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui	24 V
Nominalus DC įtampos lygis	24 ... 48 V
Izoliacinė apsaugos klasė	B
Galios sunaudojimas, stabdys	6 W
Nominali nuolatinė įtampa	48 V
Nominali variklio srovė	1,2 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	45 - 80 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,07 kgcm ²
Stabdžio laikymo momentas	0,4 Nm
Variklio laikymo momentas	0,34 Nm
Stabdžio masės inercijos momentas	0,002 kgcm ²
Rotoriaus masės inercijos momentas	0,068 kgcm ²
Leidžiama ašinė veleno apkrova	7 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	18 N
Produkto svoris	550 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas