


Žingsninis variklis MTR-ST-87-48S-AB

Gaminio numeris: 530066

FESTO

Be reduktoriaus su stabdžiu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui	24 V
Izoliacinė apsaugos klasė	B
Galios sunaudojimas, stabdys	9 W
Nominali nuolatinė įtampa	48 V
Nominali variklio srovė	4,7 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	45 - 80 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	4,05 kgcm ²
Stabdžio laikymo momentas	1,4 Nm
Variklio laikymo momentas	6,47 Nm
Stabdžio masės inercijos momentas	0,1 kgcm ²
Rotoriaus masės inercijos momentas	4 kgcm ²
Leidžiama ašinė veleno apkrova	50 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	130 N
Produkto svoris	5.000 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas