


Žingsninis variklis MTR-ST-87-48S-GB

Gaminio numeris: 530068

FESTO

Su reduktoriumi ir stabdžiu.
Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---------------------------------|
| Posūkio tarpelis | $\leq 0,25$ deg |
| Reduktoriaus tipas | Slankiojantis pavaros elementas |
| Gear unit ratio | 4:1 |
| Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui | 24 V |
| Izoliacinė apsaugos klasė | B |
| Galios sunaudojimas, stabdys | 9 W |
| Nominali nuolatinė įtampa | 48 V |
| Nominali variklio srovė | 4,7 A |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvims |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 45 - 80 % |
| Apsaugos klasė | IP43 |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią | 4,6 kgcm ² |
| Sukimo momentas ant reduktoriaus veleno | 23 Nm |
| Reduktoriaus efektyvumas | 0,9 |
| Stabdžio laikymo momentas | 1,4 Nm |
| Variklio laikymo momentas | 6,47 Nm |
| Stabdžio masės inercijos momentas | 0,1 kgcm ² |
| Reduktoriaus masės inercijos momentas | 0,52 kgcm ² |
| Rotoriaus masės inercijos momentas | 4 kgcm ² |
| Atsparumas sukimui | $\leq 5,2$ Nm/arc |
| Leidžiama ašinė veleno apkrova | 1.200 N |
| Leidžiama radialinė veleno apkrova | 950 N |
| Produkto svoris | 7.200 g |
| Elektrinio pajungimo sistema | Kištukas |