

# Oro paruošimo bloką kombinacija MSB6-1/2-FRC2:J6M1-Z

Gaminio numeris: 530239

FESTO

Filtro-regulatoriaus-tepalinės blokas, maksimalus slėgis 7 barai, 40 μm filtras, su manometru, užrakinama reguliavimo rankenėlė, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis                                   | 6  |
| Serijos                                 | MS   |
| Vykdyklio užraktas                      | Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu   |
| Montavimo pozicija                      | vertikalus +/- 5°  |
| Kondensato drena                        | Pilnai automatizuota   |
| Konstrukcija                            | Filtru regulatorius su manometru<br>proporcinis standartinis lubrikantas                                     |
| Filtravimo laipsnis                     | 40 μm  |
| Valdiklio funkcija                      | Pastovus išėjimo slėgis<br>su pirminiu slėgio kompensatoriumi<br>su antriniu išmetimu<br>su grįžtamam srautu |
| Taurės apsauga                          | Plastikinė apsauga   |
| Manometras                              | su manometru   |
| Darbinis slėgis                         | 1,5 ... 12 bar   |
| Slėgio valdymo diapazonas               | 0,3 ... 7 bar  |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 4.800 l/min  |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertinės dujos  |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)                           |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 2  |
| Saugojimo temperatūra                   | -10 ... 60 °C  |
| Oro švarumo klasė išėjime               | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-]   |
| Terpės temperatūra                      | 5 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                    | 5 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                         | 1.495 g  |
| Montavimo tipas                         | su priedais  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | G1/2   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | G1/2   |