



# Filtras-regulatorius MS6-LFR-1/4-D7-CUV-AS

Gaminio numeris: 530344

FESTO

Maksimalus slėgis 12 barų, 5 μm filtras, su manometru, užrakinama reguliavimo rankenėlė, metalinė kolba, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis                                     | 6  |
| Serijos                                   | MS   |
| Vykdiklio užraktas                        | Pasukama rankenėlė su užraktu<br>Su priedais, užrakinamas                                |
| Montavimo pozicija                        | vertikalus +/- 5°  |
| Filtravimo laipsnis                       | 5 μm   |
| Kondensato drena                          | Pilnai automatizuota   |
| Konstrukcija                              | Filtras regulatorius su manometru  |
| Maksimalus kondensato kiekis              | 38 ml  |
| Valdiklio funkcija                        | Pastovus išėjimo slėgis<br>su antriniu išmetimu  |
| Taurės apsauga                            | integruota kaip metalinė apsauga   |
| Manometras                                | su manometru   |
| Darbinis slėgis                           | 2 ... 12 bar   |
| Slėgio valdymo diapazonas                 | 0,5 ... 12 bar   |
| Maksimali slėgio histerezė                | 0,25 bar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas     | 2.200 l/min  |
| Darbinė terpė                             | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertinės dujos                      |
| Atsparumo korozijai klasė CRC             | 2  |
| Saugojimo temperatūra                     | -10 ... 60 °C  |
| Oro švarumo klasė išėjime                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]   |
| Terpės temperatūra                        | 5 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                      | 5 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                           | 1.087 g  |
| Montavimo tipas                           | Pasirenkamas<br>Instaliavimas į priekinę panelę<br>Instaliavimas į liniją<br>su priedais |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1          | G1/4   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2          | G1/4   |
| Informacija                               | atitinka RoHS  |
| Informacija apie sandarikius              | NBR  |
| Informacija apie tvirtinimą               | Padengtas aliuminiu  |
| Informacija apie kolbą                    | Aluminio liejinys  |
| Medžiagos informacija, izoliacinis diskas | POM  |