


# Priartėjimo jutiklis SMT-8-SL-PS-LED-24

Gaminio numeris: 531145

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, PNP, pavaroms su 8 mm pločio grioveliu, su M8 šakute.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Elektrinis pajungimas	Kištukas M8x1 3-poliai
Konstrukcija	T- formai
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Matavimo principas	Induktyvinis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Darbo režimo dispiėjus	LED geltonas
išjungimo laikas	≤ 0,5 ms
Suveikimo laikas	≤ 0,5 ms
Maksimalus perjungimo dažnis	1.000 Hz
Izoliacinė įtampa	50 V
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	6 W
Liekamoji srovė	≤ 0,1 mA
Įtampos kritimas	≤ 1,8 V
Perkrovimo galimybė	Galimas
Užterštumo laipsnis	3
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Leidimas	C-Tick
Maksimalus priveržimo momentas	0,2 Nm
Produkto svoris	5 g
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje įjungiamas į išilginį lizdą
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris PA aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis chromu padengta