


Filtras-regulatorius MS4N-LFR-1/4-D6-ERV-AS-Z

Gaminio numeris: 531227

FESTO

Maksimalus slėgis 7 barai, 40 μm filtras, su manometru, užrakinama reguliavimo rankenėlė, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Vykdyklio užraktas	Su priedais, užrakinamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 μm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Filtras regulatorius su manometru
Maksimalus kondensato kiekis	19 ml
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Manometras	su manometru
Slėgio valdymo diapazonas	0,3 ... 7 bar
Išėjimo slėgis 1	2 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,25 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.700 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	5:7:- pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	275 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/4-18
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	PC
Medžiagos informacija, izoliacinis diskas	POM