


Greito jungimo lizdas KDS6-1/2-A

Gaminio numeris: 531649
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Užsidarantis, saugiam sukabinimui pagal ISO 4414

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	10 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,5 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.643 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	BIA TUV
Nominalus užveržimo momentas	32,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	111 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/2
Informacija	atitinka RoHS