


Greito jungimo lizdas KDS6-N-9

Gaminio numeris: 531655
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Užsidarantis, saugiam sukabinimui pagal ISO 4414](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,5 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.121 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	BIA TÜV
Produkto svoris	97 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	N-9
Informacija	atitinka RoHS