


# Sujungimo kištukas KSS6-CK-9

Gaminio numeris: 531698  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Užsidarančiai saugiai movai pagal ISO 4414](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge](#)



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė  |
|---|--|
| Nominalus dydis                               | 7,4 mm   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 12 bar                                 |
| Standartinis nominalus srauto debitas         | 1.269 l/min                                      |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 1 - Low corrosion stress                         |
| Aplinkos temperatūra                          | -10 ... 60 °C                                    |
| Leidimas                                      | BIA<br>TÜV                                       |
| Produkto svoris                               | 37 g   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | CK-9   |
| Informacija                                   | atitinka RoHS                                    |