


# Tepalinė MS6N-LOE-1/4-U-Z

Gaminio numeris: 531719

FESTO

Metalizuota kolba, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimali tepalo talpa	80 cm <sup>3</sup>
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Įėjimo slėgis 1	1 ... 16 bar
Minimalus srauto debitas tepimui	50 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	2.500 l/min
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Alyvos klampumas	ISO VG 32
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	810 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/4-18
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	Aliuminio liejinys