

Paskirstymo modulis MS4N-FRM-1/8-Z

Gaminio numeris: 531952

FESTO

Oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Darbinis slėgis	0 ... 14 bar
Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1→2	1.800 l/min
Srauto išėjimas viršuje	1.600 l/min
Srauto išėjimas apačioje	1.700 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	165 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 4	NPT1/4-18
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu