


Operatoriaus įtaisas FED-90

Gaminio numeris: 533532
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Valdymo pultas su LCD grafiniu displejumi, jungiamas prie PLV, 12 funkcinių mygtukų.

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	71 mm
Aukštis	176 mm
Ilgis	141 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	5 mm
Naudojama atmintis	512 kByte
Naudojamų LED diodų skaičius	13
Funkcinių klavišų skaičius	12
Sisteminų klavišų skaičius	23
Realaus laiko laikrodžis	Taip
Įvykių sąrašas	256
Įsiminimo būdas	16 kByte
Aliarmas	1.024
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Sistemos LED skaičius	4
Displėjus	Monochrominis LCD Su fono apšvietimu
Displėjaus tipas	4 x 20 simbolių LCD
Displėjaus dydis	4 x 20 simbolių
Baterijos dubliavimas	3 V / 270 mA Litis
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	120x32 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	0,3 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Leidimas	RCM Mark
Produkto svoris	1.100 g
AUX sąsaja	Sub-D 9 galvučių Kištuko lizdas
Spausdintuvo sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištuko lizdas
PC sąsaja	RS232 Sub-D

Savybės	Reikšmė
	15-galvučių Kištuko lizdas
Programavimo sąsaja	9,6 - 38,4 kBd
PLV sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
Ethernet sąsaja	Pasirinktinai, 10 MBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	FED Designer 6.06 arba aukštesnė versija
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	NEC 500 Class I, Div. 2