


T įkišama jungtis QST-F-10-8

Gaminio numeris: 533872

FESTO

mažinantį.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 9 mm |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 |
| Tinkama kontaktui su maisto produktais | pagal gamintojo deklaraciją |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 150 °C |
| Leidimas | Germanischer Lloyd |
| Produkto svoris | 41 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | vamzdeliui, 10mm išorinio skersmens |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 8mm išorinio skersmens |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie tvirtinimą | Žalvaris Chromu ir nikeliu padengta |
| Informacija apie sandarinimo žiedus | FPM |
| Informacija apie žarnelės sandariklį | FPM |