


# Užmaunama jungtis QS-F-G3/8-10H

Gaminio numeris: 533886

FESTO

[Su įspaudžiama jungtimi](#)



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Standartas                                       |
| Nominalus dydis                               | 8 mm   |
| Sandarinimo tipas ant varžto                  | Sandarinimo žiedas                               |
| Konstrukcija                                  | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar                                 |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 3  |
| Tinkama kontaktui su maisto produktais        | pagal gamintojo deklaraciją                      |
| Aplinkos temperatūra                          | 0 ... 150 °C                                     |
| Leidimas                                      | Germanischer Lloyd                               |
| Maksimalus priveržimo momentas                | 25 Nm  |
| Produkto svoris                               | 23,5 g   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | G3/8   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2              | vamzdeliui, 10mm išorinio skersmens              |
| Informacija                                   | atitinka RoHS                                    |
| Informacija apie tvirtinimą                   | Žalvaris<br>Chromu ir nikeliu padengta           |
| Informacija apie sandarinimo žiedus           | FPM  |
| Informacija apie žarnelės sandariklį          | FPM  |